

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Panasonic

Nazwa **Projektor Panasonic PT-EZ590LEJ (bez obiektywu)**

Cena **17 700,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Kompaktowe i lekkie projektory uniwersalne zapewniają elastyczność oraz niskie koszty eksploatacji
Doskonała jakość obrazu
Jasność do 5400 lm w kompaktowej obudowie
Dynamiczny kontrast 10 000:1 z przysłoną
Rozdzielczość WUXGA pozwala na uzyskiwanie szczegółowych obrazów w jakości Full HD
Funkcja Daylight View Basic zapewnia wyraźne obrazy o żywych barwach w jasno oświetlonych otoczeniach
Tryb symulacji DICOM*1 ułatwia przygotowanie prezentacji medycznych
Funkcja dopasowywania kolorów koryguje różnice kolorystyczne w grupowych instalacjach projektorów
Niski koszt posiadania oraz łatwa konserwacja
Długi czas eksploatacji lampy: do 5000 godzin (w trybie ekologicznym) lub 4000 godzin (w trybie standardowym)*2
Wymiana filtra ekologicznego wielokrotnego użytku po 15 000 godzin*2
Odporna na pył obudowa z jednokierunkowym przepływem powietrza
Łatwy dostęp do lampy, filtra i obiektywu w przypadku montażu pod sufitem
System ekozarządzania znacznie zmniejsza zużycie energii
Bardzo cicha praca (29 dB)*3 w trybie ekologicznym
Elastyczny system
Łączność DIGITAL LINK umożliwia transmisję nieskompresowanych sygnałów wideo Full HD, sygnałów audio oraz poleceń sterujących za pośrednictwem pojedynczego kabla STP klasy CAT5e lub wyższej na dystansie do 150 m*4
Regulacja obiektywu za pomocą silnika oraz ustawienia zoomu i ostrości za pomocą pilota
Projekcje bezprzewodowe za pośrednictwem opcjonalnego modułu (ET-WML100)
Funkcje Corner Keystone i Curved Screen Correction

Możliwość obrotu obudowy projektora w pionie w zakresie 360 stopni
Szeroki asortyment opcjonalnych obiektywów
Łączność za pośrednictwem sieci LAN umożliwia łatwe zdalne sterowanie
Obsługa bezpłatnego oprogramowania Multi Projector Monitoring & Control

*1 Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym. Nie należy go stosować do diagnozowania. *2 Czas eksploatacji lampy i trwałość filtra zależą od środowiska, w którym są one używane. *3 Podczas pracy lampy w trybie Normal natężenie dźwięku wynosi 35 dB. *4 Łączność DIGITAL LINK jest dostępna tylko w modelach PT-EZ590/EW650/EX620. Transmisja sygnału 1080/60p (przy częstotliwości zegara obrazu 148,5 MHz) na odległość do 150 m jest możliwa tylko z przełącznikiem DIGITAL LINK ET-YFB200G. W przeciwnym razie odległość transmisji wynosi maksymalnie 100 m.